

H715

Reference

开放式录音室耳机
具备 Hi-Fi 连接性



操作
手册

 **ADAM AUDIO**

欢迎！

感谢您选择 ADAM Audio 的产品！

H715 Reference。 是凝结我们心血的作品，期待您享受它带来的聆听体验。这款耳机经过精心设计打造，品质经得起时间考验，让您多年畅享优质聆听体验。

请前往以下网址注册您的 H715 Reference： <https://id.focusritegroup.com>

谢谢您，并致以来自柏林的问候



克里斯蒂安·海林格 (Christian Hellinger)
首席执行官

目录

1.	重要安全说明	4
2.	包装盒内物品	5
3.	连接类型	5
	3.1 录音室连接	6
	3.2 HI-FI 连接	8
4.	使用 H715 REFERENCE	9
5.	更换耳罩打击垫	10
6.	更换头梁	11
7.	随附软件	12
	7.1 耳机实用工具插件	12
	7.2 SONNOX LISTENHUB	13
8.	运输	14
9.	技术数据	14
10.	备件和配件	14
11.	维修服务	14
12.	注释	15

1. 重要安全说明

使用本产品即表示您已阅读本操作手册并遵循其中的说明。



图形符号说明

等边三角形内的感叹号旨在提醒用户注意随设备附带的资料中包含重要的操作和维护说明。

- 使用本产品前，请仔细、完整地阅读本手册。
- 请勿使用明显有缺陷的产品。
- 将本产品转交给他人时，请务必一并附上本手册。
- 请将本产品、配件和包装材料放在儿童接触不到的地方，以防儿童吞咽或窒息。
- 请勿在需要依靠听觉感知周围环境的情况下使用本产品。

健康

- 这款耳机产生的声压级可能超过 85 dB(A)。高声压级可能会损害听力。声音暴露量取决于时间和音量。较长时间处于较低声压级下，其听力影响可能与较短时间处于较高声压级下相当。
使用本产品时请务必谨慎。
- 本产品会产生较强的静磁场，可能会对心脏起搏器或植入式除颤器造成影响。

防止产品损坏

- 请勿将本产品暴露在雨水或潮湿环境中，切勿用任何液体浸湿产品，也切勿将液体直接倒在本设备上。
- 切勿将本产品暴露在极高或极低的温度下。
- 请勿将产品放置在阳光直射处。
- 清洁时请仅使用干燥的无绒布。

2. 包装盒内的物品

- | | |
|---|---------------------------|
| → 1 副 H715 Reference 耳机 | → 1 个 6.3 mm (¼ 英寸插口) 转接头 |
| → 1 个硬壳收纳盒 | → 1 根用于启用 Hi-Fi 模式的金属针 |
| → 1 条 1.3 米录音室螺旋线缆。单边接入，拉伸后长达 3 米，末端为 3.5 mm TRS 接头 | → 2 个软质耳垫 |
| → 1 条 3 米 Hi-Fi 线缆。双边接入，末端为 4.4 mm Pentaconn 连接器 | → 2 个仿皮耳垫 |
| | → 1 份快速入门指南 |

3. 工作模式

H715 Reference 提供两种不同的工作模式：录音室模式和 Hi-Fi 模式。这两种模式均通过共地/分地选择按钮进行切换。该按钮是一个小型按键，嵌于左侧耳罩上。**录音室模式为出厂默认模式。**



要切换至 Hi-Fi 模式，请使用随附的金属针按下按钮。听到一声“咔嗒”声，即表示左右耳罩之间的共地已断开，Hi-Fi 模式现已启用。再次按下按钮即可恢复共地，此时录音室模式将启用。


如果不确定当前启用的是哪种模式，请将单边接入线缆连接到放大器或音频接口。如果两侧都能听到声音，则处于录音室模式。如果只有插入线缆的耳罩一侧能听到声音，则处于 Hi-Fi 模式。

3.1 录音室连接



1) 识别

在录音室或其他有专业设备的环境中使用耳机时，请使用螺旋录音室线缆。



2) 连接

将 2.5 mm 迷你插头插入 H715 Reference **左侧或右侧耳罩插孔**。听到一声清脆的咔嗒声，即表示线缆已正确连接。

确保电源已关闭，然后使用线缆另一端连接录音室设备。包装内附有一个 3.5 mm (1/2") 转 6.3 mm (3/4") 转接头。



无论连接到哪个耳罩，单个连接器都可传输立体声信号。无论采用哪种连接方式，左右声道都能正常播放。

3) 调节

如果之前启用了 Hi-Fi 模式，声音将只从一个耳罩传出。请按照前文所述，使用金属针将其关闭。

连接并完成调节后，将设备音量调至最低，再打开电源。播放音源时，逐渐调高音量至安全、舒适的水平。

3.2 HI-FI 连接

1) 识别

将耳机连接到 Hi-Fi 设备时，请使用双边接入的 3 米 Hi-Fi 直线型线缆。这条线缆的一端是 4.4 mm Pentaconn 连接器，可用于连接高保真设备。



2) 连接

将两个 2.5 mm 迷你插口连接器分别插入 H715 Reference 的**左、右耳罩**，直到听到两声清晰的咔嗒声。

确保电源已关闭，然后使用 4.4 mm Pentaconn 连接器将线缆另一端连接到音源设备。

3) 调整

确保音源设备仍处于关机状态，然后按照前文所述，使用金属插针启用高保真模式。这样可以分离公共地线，使来自高保真设备的独立反相信号传输到耳罩。

完成连接和调整，将设备开机，并将音量设为最低。播放音源时，逐渐将音量逐渐调高至安全、舒适的水平。

4. 佩戴 H715 Reference



请查看耳罩上的 **L(左)** 和 **R(右)** 标记，确保 H715 Reference 正确佩戴在头上。



向下拉动两个耳罩，直至舒适地贴合耳朵。耳罩还可以旋转，以贴合耳朵周围的头部轮廓，并均匀分散压力。

5. 更换耳垫

为满足不同使用场景下的舒适度需求，H715 Reference 随附两套耳垫。出厂时已安装柔软织物耳垫，另附仿皮革耳垫供您选择。

两种耳垫均采用磁吸式连接，便于轻松更换。拆下耳垫时，只需将其从单元外壳上向外拉，直至与安装面分离。按照相反的步骤即可安装其他款式或替换用耳垫。

耳机的调音针对出厂预装的柔软织物耳垫进行了优化。使用随附的耳机实用插件，可选择针对



仿皮革耳垫的优化设置。**更多信息请参见第 8 节。**




耳垫会随着时间推移而老化，因此我们建议使用两年后更换。这样既能保持佩戴舒适，也能确保出色的声学表现。


6. 更换头梁

与耳垫一样，头梁也会随着时间推移而老化；H715 Reference 的设计确保了头梁在需要时可以轻松更换。您可以通过 <https://shop.adam-audio.com/> 或当地经销商购买替换头梁。

拆下头梁衬垫时，只需从中间用力向外拉，直至衬垫完全从头梁卡槽中脱出。



更换头梁衬垫时，先将一端插入端盖，再从这一端开始，沿头梁逐步按压衬垫，使其卡入头梁。将另一端插入另一个端盖。



卡入数次并听到咔嗒声后，更换好的头梁衬垫应重新与头梁齐平。


7. 随附软件

H715 Reference 随附一套软件，可扩展产品功能并提升整体使用体验。可在此处下载软件：
<https://downloads.adam-audio.com/adam-audio/headphones>

7.1 耳机实用插件

耳机实用插件提供多种功能，可优化 ADAM Audio 耳机的声学表现。

功能概览



耳垫材质	针对不同耳垫材质应用专门优化的均衡曲线。
耳机	选择您正在使用的 ADAM Audio 耳机型号。
增益补偿	根据耳垫均衡设置调整增益，以保持感知响度不变。
安全模式	均衡时不会应用任何正增益。
声像外化	用户可调节串音（crossfeed），以便更好地将扬声器混音转换为耳机聆听效果。
音色 PURE	高精度且中性的频响特性，适用于混音、母带制作及专业监听。

音色 UNR	Uniform Natural Response（均匀自然响应）是 ADAM Audio 自行设计的一种动态、自然的响应曲线。它传承自多款具有代表性的经典传奇产品，在需要创意和流畅灵感的制作、编曲与作词作曲中可大显身手。
--------	--

耳机实用插件支持 VST3、AU 和 AAX 格式。该插件专为在 DAW 中运行而设计，也可通过 ListenHub 独立运行。请参见下一节。

7.2 SONNOX LISTENHUB

ListenHub 是一款高级音频分析、混音对比和虚拟监听控制系统，由均衡领域专家 Sonnox 开发。提供数字音频输入/输出功能，可从 DAW、流媒体服务或本地音频文件接收音频信号。频谱与立体声声场宽度分析功能，支持用户隔离特定频段以及混音的空间边界，从而助力最佳决策。

此外，系统的输出级允许用户在两种不同的监听系统之间切换，包括耳机和扬声器。

更多信息请见：<https://sonnox.com/products/listenhub>



对于 macOS 用户，ListenHub 可作为独立应用程序使用，也可在电脑的音频设置中作为单独的音频输出使用。插件可加载到 ListenHub 的输出端，因此 H715 Reference 用户可以加载耳机实用插件，使用适用于整个系统且不依赖音源的校准功能。

8. 运输说明

建议您保留产品包装，以备日后需要运输或退回耳机时使用。如需运输耳机，请将其装入随附的便携收纳盒中。如果没有完整的原包装，运输过程中耳机极易受到损坏。**ADAM Audio 不承担运输过程中因包装不当造成的损坏责任。**

9. 技术数据

如需查看详细技术规格, 请访问 ADAM Audio H715 Reference 产品页面: <https://www.adam-audio.com/headphones>

10. 备件

兼容配件可在 ADAM Audio 网上商店购买：
<https://shop.adam-audio.com/>

11. 维修服务

除本手册所述部件外,任何影响产品使用或性能的缺陷或其他问题,均应联系我司服务部门处理。更多详情请参见 <https://www.adam-audio.com>。

12. 备注

ADAM AUDIO GMBH

德国柏林

T +49 30-863 00 97-0

H715 参考手册 © ADAM Audio GmbH 2026

尽管我们已尽最大努力确保此处所提供信息的准确性，但 ADAM Audio GmbH 对任何错误或遗漏概不负责。所有硬件和软件规格如有变更，恕不另行通知。

产品：H715 参考耳机

声明：已注册。欧盟编号：015061185-0001；英国编号：6406437。

WWW.ADAM-AUDIO.COM



ADAM AUDIO